

PURETECH

PIR100X35-Ø8 HL44,4

EAN 4031582453164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	44,4 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	75 kg
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,283 kg

PURETECH

PIR100X35-Ø8 HL44,4

EAN 4031582453164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

