

AGILA

2470PJP150P30-11

EAN 4031582010749

Pasūtījuma numurs 00006134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	185 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	0,844 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Korpasa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	45 mm
Pagrieziena rādiuss	120 mm
Grozāms savienojums	240 mm
Kupola diametrs	60 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm
Ieteikums	Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.

AGILA

2470PJP150P30-11

EAN 4031582010749

Pasūtījuma numurs 00006134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

