

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888

Número de comanda 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	400 kg
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,795 kg

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Aixecar-se amb Xaveta
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	17 mm
Longitud del cub	54 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

DIBUIXOS TÈCNICS

