

## LUMINA

A520POI050L51-8 BLANCA

EAN 4031582439229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Lumina                        |
| Tipo                              | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 40 kg                         |
| Capacidade de carga estática      | 80 kg                         |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                      | 56 mm                         |
| Largura geral                     | 54 mm                         |
| Peso geral                        | 0,052 kg                      |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda   |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 50 mm                        |
| Largura do Piso            | 7 mm                         |
| Dureza do Piso (D)         | 65 Shore D                   |

## SUPORTE

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Material                | Polipropileno                             |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte, fechada, com dome |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória                     |
| Raio giratório          | 48 mm                                     |
| Interferência giratória | 96 mm                                     |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 8 mm                           |

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LUMINA

A520POI050L51-8 BLANCA

EAN 4031582439229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

