AGILA STAINLESS

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316

Numéro de commande 00027780



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.32 kg

CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Material spring	revêtement lamellaire au zinc hautement résistant à la corrosion
Material brake pedal	zamak moulé sous pression chromé
Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316

Numéro de commande 00037780

Product Drawings



