

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR

EAN 4031582453010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	0,68 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR

EAN 4031582453010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

