

AGILA

2477DIK100P30-11

EAN 4031582050301
Bestelnummer 00006074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 80 kg |
| Statisch Draagvermogen | 160 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 135 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 1,019 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager | Konuskogellager |
| Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 43,5 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Uitzwenking | 262 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|--|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |
| Tip | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

AGILA

2477DIK100P30-11

EAN 4031582050301
Bestelnummer 00006074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

