

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Odejście             | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Odporność na korozję | ○ ○ ○ ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Nazwa produktu                 | Footmaster     |
| Typ                            | Kółko obrotowe |
| Nośność przy 3 km/h            | 50 kg          |
| Przewodzący prąd elektryczny   | Nie            |
| Nierdzewne                     | Nie            |
| Nośność statyczne              | 50 kg          |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 90 °C          |
| Wysokość całkowita             | 71 mm          |
| Szerokość całkowita            | 57 mm          |
| Waga całkowita                 | 0,32 kg        |

## OBUDOWA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kolor                  | Biały  |
| Wysięg                 | 30 mm  |
| Promień działania koła | 51 mm  |
| Zasięg działania koła  | 102 mm |
| Średnica kopuły        | 57 mm  |

## KOŁO

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Łożysko           | Łożysko walcowe, zwilżone |
| Kolor Koło        | Czarny                    |
| Średnica          | 42 mm                     |
| Szerokość Bieżnia | 19 mm                     |
| Szerokość korpusu | 19 mm                     |

## MOCOWANIE

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Średnica otworu Trzpień | 8 mm |
|-------------------------|------|

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Numer zamówienia 00062075  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

