

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzący prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	50 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	71 mm
Szerokość całkowita	57 mm
Waga całkowita	0,32 kg

OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	30 mm
Promień działania koła	51 mm
Zasięg działania koła	102 mm
Średnica kopuły	57 mm

KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Czarny
Średnica	42 mm
Szerokość Bieżnia	19 mm
Szerokość korpusu	19 mm

MOCOWANIE

Średnica otworu Trzpień	8 mm
-------------------------	------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Numer zamówienia 00062075
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

