제품 정보

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Linea clinic
하우징 유형	중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	300 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	155 mm
전체 너비	71 mm
전체 체중	1.06 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	47.5 mm
회전 반경	122.5 mm
회전 간섭	254 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링 , 스테인리스
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	15 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	42 mm
힌트	세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

도이처 디자이너 클럽 IF 디자인 어워드 Interzum 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면





도이처 디자이너 클럽

IF 디자인 어워드

Interzum 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH