

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numéro de commande 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Stylea

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 50 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 40 °C

Hauteur 72 mm

Largeur totale 46 mm

Poids global 0,124 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	65 mm
Largeur du Bandage	7 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	32 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numéro de commande 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

