

# KAPPA

9688IEP200P63 CL67

EAN 4031582316421  
Bestelnummer 00829173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	450 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	360 kg
Statisch Draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	245 mm
Totale breedte	98 mm
Totaal gewicht	4,349 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd
	✓
Diameter koepel	96 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# KAPPA

9688IEP200P63 CL67

EAN 4031582316421  
Bestelnummer 00829173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

