INFORMACE O PRODUKTU

# AGILA

## 2477UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302233



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 138 mm |
| Stavební výška | 60 mm |
| Celková hmotnost | 1,06 kg |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 43,5 mm |
| Poloměr otáčení | 60 mm |
| Průměr otáčení | 262 mm |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Šířka středu kola | 32 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Shore A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu | 28 mm |
| Délka čepu | 45 mm |
| Poloha závitu šroubu | 19 mm |
| Množství montážních otvorů | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


## 2477UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302233

Objednací číslo 00030016

**Výkresy produktu**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH