

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Forma
Tip	Rola pivotantă cu blocare centrală (Blocare direcțională, liberă, blocare Roată)
Capacitate de încărcare la 3 km/h	135 kg
Interval de temperatură (minim)	-18 °C
Interval de temperatură (maxim)	120 °C
Înălțime totală	177 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	18 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	60 Pe malul A

FURCA

Material	Turnare-die-zinc/aluminiu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Offset	57 mm
Raza de pivotare	137 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil
Diametru Șurub	28 mm
Lungime Șurub	97 mm

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

