INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DURATECH

TOP 080x70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●○○○
Desgaste	●●●●●
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	560 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.45 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	70 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	76 mm
Anchura del cuerpo	70 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 080x70-Ø20 HL76


EAN 4031582322576

Número de pedido 00804172

Planos del producto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH