

GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402
Broj porudžbine 00074446

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ● ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Galea |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | ✓ |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 163 mm |
| Ukupna težina | 0,415 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo | polipropilen, električni provodnik |
| materijal omotaca | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 30 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljuska | Zatvoreno |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 102,5 mm |
| Otpor okretanju | 205 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 90 mm |
| Širina ploče | 70 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 60 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 70 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 50 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 55 mm |
| Prečnik otvora ploče | 8 mm |

GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402
Broj porudžbine 00074446



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

