

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215
 订单号 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
不锈	✓
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	155 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.67 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滚柱轴承, 不锈钢
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
颜色	不锈钢

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	100 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215
订单号 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

