

**ZETA**

4681TOP125P63 XL

EAN 4031582400540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

**ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●○○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

**ОСНОВНИ АТРИБУТИ**

Име на продукта	Zeta
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	700 kg
Товароносимост при 6 км/ч	560 kg
Статичен Товароносимост	1400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-0,5 °C
Обща височина	164 mm
Общо тегло	2,834 kg

**КОЛЕЛО**

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

**ВИЛКА**

Материал	Стоманен лист, много тежък
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Изместване	55 mm
Интерференция при завъртане	230 mm

**ПРИЛЯГАНЕ**

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

