



图片可能与原产品不同

表现


|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Novatech       |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 1440 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 1200 kg        |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 2400 kg        |
| 温度范围（最低）   | -10 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总重量        | 4.61 kg        |

轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 铸铁           |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 轮子颜色    | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 200 mm       |
| 胎面宽度    | 60 mm        |
| 轴孔直径    | 20 mm        |
| 中心长度    | 60 mm        |
| 轮体宽度    | 60 mm        |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A       |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D       |




# NOVATECH

FTP 200x60-020 H160

EAN 4031582329667

订单号 00801322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.