

DURATECH

UOP200x50-Ø25 TFR

EAN 4031582390629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Duratech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	700 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1400 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.91 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	60 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

