

ZETA

4681UAP125P63

EAN 4031582399882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	240 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	164 mm
Загальна вага	2,928 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	55 mm
Поворотне з'єднання	230 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

