

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	77 mm
Stavební výška	54 mm
Celková hmotnost	0,18 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Grafitově černá (RAL9011)
Vyosení	30 mm
Poloměr otáčení	20 mm
Průměr otáčení	124 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Antracitově šedá (RAL7016)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru pro šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	8 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795

Objednáací číslo 00071011

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

