

AGILA

2470PIO150P30-13

EAN 4031582365054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	185 mm
Общо тегло	0,764 kg

КОЛЕЛО

Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	45 mm
Радиус на завъртане	120 mm
Интерференция при завъртане	240 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm
Намек	Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.

AGILA

2470PIO150P30-13

EAN 4031582365054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

