

# AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○   |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 75 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 150 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 100 mm                               |
| Largura geral                     | 43 mm                                |
| Peso geral                        | 0,16 kg                              |

## SUPORTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo               |
| Cor               | Passivada a azul    |
| Diâmetro do dome  | 43 mm               |

## RODA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno            |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica   |
| Rolamento                  | Rolamento liso           |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios            |
| Diâmetro                   | 75 mm                    |
| Largura do Piso            | 25 mm                    |
| Largura do corpo           | 25 mm                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A               |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 67 mm                       |
| Largura da placa                      | 60 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 40 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 40 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 48 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 6,3 mm                      |

# AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Número de encomenda 00003910

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

