INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# AGILA

## 2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 75 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 150 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 100 mm |
| Largura geral | 43 mm |
| Peso geral | 0,16 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Cor | Passivada a azul |
| Diâmetro do dome | 43 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Cor da Roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 25 mm |
| Largura do corpo | 25 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 67 mm |
| Largura da placa | 60 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 40 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 40 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Número de encomenda 00003910

**Desenhos do produto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH