INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Espumado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Negro
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	175 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	30 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	70 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●●○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	75 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	150 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Número de pedido 00005567

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH