INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Conducteur d'électricité | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Poids | 0,15 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Diamètre du dôme | 27 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur de la roue | Zingué bleu |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 19 mm |
| Largeur du corps de roue | 19 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine carrée |
| Longueur de la platine | 55 mm |
| Largeur de la platine | 55 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38,5 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 44 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 38,5 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 44 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478DYK050P41-55


EAN 4031582344479

Numéro de commande 00028596

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH