INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# LINEA CLINIC

## 5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●● |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Linea clinic |
| Tipus | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | Sí |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 155 mm |
| Àmplia general | 71 mm |
| Pes total | 1,06 kg |
| Certificació | Assaig i seguiment de TÜV Süd |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Poliamida |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Rodament de boles de precisió |
| Desplaçament | 47,5 mm |
| Scio de giro | 122,5 mm |
| Sterferencia de giro | 254 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 15 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta |
| Pern Diamant | 32 mm |
| Pern Longitud | 42 mm |
| Col·lecció | Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. |

El Deutscher Dissenyador Club

Premi IF Disseny

Premi Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA CLINIC


5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte



El Deutscher Dissenyador Club

Premi IF Disseny

Premi Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH