

# MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Mono

Tip Okretanje Tocak

Standard EN12528 - tockovi za namestaj

Nosivost na 3 km/h 30 kg

Statički Nosivost 60 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Sveukupna visina 72 mm

Ukupna težina 0,54 kg

## TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Termoplastična guma

Nošenje klizni lezaj sa caura cevi

štitnici omotaca Bez stražara

Prečnik 50 mm

Širina omotac 18 mm

Teškoća gazećeg omotac (A) 85 Šora A

## KUCISTE

Materijal polipropilen

oblik viljuska Zatvoreno

okretni lezaj stablo , okretanje

Boja Svetlo siva (RAL7035)

ofset 25 mm

okretni radijus 52,2 mm

Otpor okretanju 104,4 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja zatvorena rupa za postavljanje B10

dimenzija rupa sraf 10 mm

# MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

