

LINEA LIGHT

5920PJI065S70-10X15 SCAN

EAN 4031582420555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea light
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	25 kg
적재 용량 정적	50 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	68 mm
전체 너비	46 mm
전체 체중	0.119 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	65 mm
트레드 폭	13.9 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
회전 반경	56 mm
회전 간섭	112 mm
돔 직경	23 mm
나사산 직경	0 mm

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥
스템 길이	15 mm



도이처
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드

LINEA LIGHT


5920PJI065S70-10X15 SCAN

EAN 4031582420555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



도이처
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드