

KAPPA LOAD

9658FTP300P64 CL97

Numéro de commande 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	2400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	355 mm
Largeur totale	140 mm
Poids	19.39 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Fer zingué (transparent)
Lubrification nipple	1

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	80 mm
Largeur du corps de roue	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP300P64 CL97

Numéro de commande 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

