PRODUKTINFORMATION

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,16 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Bestillingsnummer 00004985

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH