

## STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                                  |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement       |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                  |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                   |
| Hauteur                         | 101 mm                                  |
| Largeur totale                  | 75 mm                                   |

## ROUE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps  | Polyamide                       |
| Bandage            | Polyuréthane, Injecté           |
| Roulement          | Roulement à billes de précision |
| Axe                | Rivelé                          |
| Pare-fils          | Avec protège-filet              |
| Diamètre           | 100 mm                          |
| Largeur du Bandage | 20 mm                           |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Polyamide              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Rayon d'encombrement    | 112 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 224 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                  |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm                        |

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

