

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	1000 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	120 mm
Ancho total	100 mm
Peso total	1.8 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	52 mm
Radio de giro	89 mm
Interferencia de giro	178 mm
Diámetro del domo	100 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	30.5 mm
Anchura del cuerpo	30.5 mm

AJUSTE

Diámetro del agujero del Perno	16 mm
--------------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Número de pedido 00062073
Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

