

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Номер замовлення 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Природний білий
Діаметр	100 mm
Протектор	36 mm
Діаметр отвору Вісь	8,4 mm
Довжина хаба	45 mm
Ширина тіла	36 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атритація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech silent
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,304 kg

DURATECH SILENT

УОТ 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Номер замовлення 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

