

# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ● |

## 核心属性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 产品名称      | Galea stainless |
| 外壳类型      | 带方向锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮  |
| 3 km/h的载重 | 100 kg          |
| 导电        | 否               |
| 不锈        | 是               |
| 静态载重      | 200 kg          |
| 温度范围（最低）  | -20 °C          |
| 最高温度范围    | 60 °C           |
| 总高        | 163 mm          |
| 总重量       | 0.57 kg         |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺             |
| 支架形状 | 已关闭             |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 偏移量  | 40 mm           |
| 转向干涉 | 205 mm          |

## 轮子

|         |            |
|---------|------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯        |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶      |
| 轴承      | 精密滚珠轴承，不锈钢 |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置    |
| 直径      | 125 mm     |
| 胎面宽度    | 30 mm      |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A     |

## 固定件

|           |       |
|-----------|-------|
| 固定件类型     | 矩形板   |
| 上板长       | 90 mm |
| 上板宽       | 70 mm |
| 上板孔长度（最小） | 60 mm |
| 上板孔长度（最大） | 70 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 50 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 55 mm |
| 上板孔直径     | 8 mm  |

# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

