

DURATECH

TOP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590

Pasūtījuma numurs 00805242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	70 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	70 mm
Korpasa platums	70 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	750 kg
Krāvnese pie 6 km/h	600 kg
Statiskā krāvnese	1500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,46 kg

DURATECH

TOP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590

Pasūtījuma numurs 00805242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

