
产品信息

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	E-Drive ultimate
外壳类型	驱动单元
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	5 °C
最高温度范围	40 °C
总宽度	190 mm
总重量	8.23 kg
长度	最大 315 mm（紧急解锁启动）
轮径	125 mm，磨损极限 Ã˜ 115 mm
轮子胎面	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轮宽	35 mm
宽度	178 mm
最大推力	32
最大提升力/接触压力	400
处于初始位置的高度	140 mm
安装高度	170 mm
紧急解锁	机械
保护类型	IPX4（从各个侧面喷水，所有插头都已插入）
允许的环境温度	工作温度 5 Â°C 至 40 Â°C，空气湿度 90 %，无冷凝
重量	8 kg
最大速度	4 km/h
离地间隙	30 mm
地面不均匀度（最小）	-15 mm
地面不均匀度（最大）	15 mm
允许的储存温度（最小）	-10 °C
允许的储存温度（最大）	45 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

订单号 00066143

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	电气
支架形状	驱动器
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	法兰轮
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 （A）	63 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息


E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

订单号 00066143

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH