INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●○○○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech heat
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	80 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-30 °C
Interval de temperatură (maxim)	250 °C
Greutate totală	0,54 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Umezire, Rezistent la căldură
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Roată	Metalic
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	35 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	45,5 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	75 Pe malul A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Numărul de comandă 00033962

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH