产品信息

STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	100 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	91.5 mm
总宽度	46 mm

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	77 mm
转向干涉	154 mm
圆顶直径	23 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	7 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	11 mm

德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH