

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146
Bestelnummer 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Blauwgrijs (RAL7031)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,27 kg

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146
Bestelnummer 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

