


LINEA LIGHT

5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea light
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	68 mm
Загальна ширина	46 mm
Загальна вага	0,1 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	13,9 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	67 mm
Поворотне з'єднання	134 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubНагорода
InterzumIF Дизайн
Award

LINEA LIGHT

5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403961

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

