TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA

2477PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582302158



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,08 kg
Teljes szélesség	60 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzivált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	262 mm
Kupola átmérője	60 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	83 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	45 mm
Csavarmenet pozíciója	19 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582302158

Rendelési szám 00065440

Termékrajzok





© Copyright 2026 TENTE International GmbH