INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	72 mm
Poids global	0.54 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme Chape	Fermé
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Chrome
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	52.2 mm
Diamètre d'encombrement	104.4 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	18 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





