

KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618
Bestelnummer 00830358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Behuizingstype	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	960 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	800 kg
Statisch Draagvermogen	1920 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totaal gewicht	4,156 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Precisiekogellager
Offset	58 mm
Uitzwenking	398 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618
Bestelnummer 00830358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

