

## AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404  
Broj porudžbine 00003357

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 75 kg                     |
| Statički Nosivost              | 150 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 100 mm                    |
| Ukupna širina                  | 43 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0,244 kg                  |

## TOCAK

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen           |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma    |
| Nošenje                    | klizni lezaj           |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca           | Bez stražara           |
| Prečnik                    | 75 mm                  |
| Širina omotac              | 25 mm                  |
| Širina tela                | 25 mm                  |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A              |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| Boja            | plavo cinkovano       |
| ofset           | 24 mm                 |
| okretni radijus | 61,5 mm               |
| Otpor okretanju | 123 mm                |
| Prečnik kupole  | 43 mm                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tip uklapanja                    | Skverna ploča |
| Dužina ploče                     | 60 mm         |
| Širina ploče                     | 60 mm         |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 38 mm         |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm         |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 38 mm         |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm         |
| Prečnik otvora ploče             | 6,3 mm        |

# AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404  
Broj porudžbine 00003357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

