

# AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404  
Broj porudžbine 00003357

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	100 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0,244 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	24 mm
okretni radijus	61,5 mm
Otpor okretanju	123 mm
Prečnik kupole	43 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	60 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Prečnik otvora ploče	6,3 mm

# AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404  
Broj porudžbine 00003357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

