



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | ICS                          |
| Тип                                | Фиксиран Колело              |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                       |
| Електропроводим                    | Да                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                        |
| Обща височина                      | 166 mm                       |
| Обща ширина                        | 52 mm                        |
| Общо тегло                         | 0.77 kg                      |

## ВИЛКА

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Материал на корпуса | Полиамид                        |
| Форма Вилица        | Тънък                           |
| Цвят                | Сребърно сиво (подобен RAL7001) |
| Диаметър на купол   | 52 mm                           |

## КОЛЕЛО

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим                 |
| Материал на резбата   | Полиуретан, екструдирано електропроводим  |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)                   |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка                         |
| Диаметър              | 125 mm                                    |
| Ширина на Резба       | 32 mm                                     |
| Ширина на тялото      | 32 mm                                     |
| Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач A                              |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D                                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 95 mm             |
| Ширина на плаката                         | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 50 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 75 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

