

ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	700 kg
Nosnost 6 km/h	560 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	164 mm
Celková hmotnost	2,59 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Průměr otáčení	230 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Objednáací číslo 00830074
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

