



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	700 kg
Nosivost na 6 km/h	560 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3.67 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, veoma težak
oblik viljusk	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm
Prečnik kupole	96 mm

TOCAK

Tread profile	konveksan
Tread hardness	mekan
Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Saobraćajna siva A (RAL7042)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ZETA

4681ITP200P63 soft cv

EAN 4031582337648

Broj porudžbine 00838061

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

